

TECHSPEC® $\lambda/4$ -Fenster aus N-BK7, 100 mm Durchmesser, 6 mm Dicke, unbeschichtet



Produkt #11-856 3-4 TAGE

- 1 + **€205,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€205,00
Stk. 6+
€164,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Abbe-Zahl (v_d):
64.17

Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):
90

Freie Apertur CA (mm): 90.00
Durchmesser (mm): 100.00 +0.0/-0.25
Dicke (mm): 6.00 ±0.20
Beschichtung: Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 7.1 (-30 to +70°C) 8.3 (+20 to +300°C)
Dichte (g/cm³): 2.51
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 1.516
Knoop-Härte (kg/mm²): 610
Parallelität (Bogenminuten): <1
Poisson-Zahl: 0.206
Substrat: N-BK7
Oberflächenebenheit (P-V): λ/4
Oberflächenqualität: 60-40
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200
Elastizitätsmodul (GPa): 82
Hinweis: Surface Flatness is specified per inch

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen