

TECHSPEC® NIR-Asphäre, 100 mm Durchm., 0,25 NA, unbeschichtet



TECHSPEC® Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses

Produkt #13-511 3-4 Tage

- 1 + **€1.075,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€1.075,00

Stk. 6+

€860,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
100.00 +0.00/-0.10

Effektive Brennweite EFL (mm):
200.00 @ 780nm

Numerische Apertur NA:
0.25

Hinterer Brennweite BFL (mm): 187.43
Substrat: N-BK7
Designwellenlänge Asphäre (nm): 780
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 1.2λ
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 92
Randdicke ET (mm): 6.45
Mittendicke CT (mm): 19.00 ±0.10
Blende: 2.00
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200
Dioptrie: 5.00

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen