

TECHSPEC® PCX-Linse, 10 mm D. x 17,5 mm eff. Brennsw., VIS-0°-beschichtet



Produkt #38-280 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1 €38,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€38,00
Stk. 10+
€34,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
10.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

17.50 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 15.66
Beschichtung: VS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 2.80 ±0.05
Randdicke ET (mm): 1.29
Radius R₁ (mm): 9.05
Freie Apertur CA (mm): 9
Blende: 1.75
Numerische Apertur NA: 0.29
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 5 J/cm² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform