

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #15-006 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)



1



€950,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€950,00

Stk. 6+

€760,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
100.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
100.00 @587.6nm

Numerische Apertur NA:

0.50
Hinterer Brennweite BFL (mm): 78.18
Substrat: N-BK7
Designwellenlänge Asphäre (nm): 587.6
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 1.2λ
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): ≤5
Oberflächenqualität: 60-40
Freie Apertur CA (mm): 90
Randdicke ET (mm): 5.90
Mittendicke CT (mm): 33.10 ±0.1
Blende: 1.00
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200
Konjugierter Abstand: Infinite
Dioptrie: 10.00

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen