

TECHSPEC® Nd:YAG achromatisches Fokussierduplet mit Luftspalt, 100 mm EFL



Produkt #12-160 3-4TAGE

- 1 + **€631,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€631,00
Stk. 6+
€560,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Effektive Brennweite EFL (mm):
100.00 @ 1064nm

Freie Apertur CA (mm):
27.0

Luftspalt (mm):
1.0

Substrat: ☐

[N-SK5](#) / [N-SF57](#)

Oberflächenqualität:
20-10

Blende:
3.7

Beschichtung:
Dual V-Coat (632.8 and 1064nm)

Beschichtungsspezifikation:
R_{abs} <0.5% @ 1030 - 1090nm
R_{abs} <1.0% @ 632.8nm

Gehäusedurchmesser (mm):
36 ±0.25

Gehäuselänge (mm):
16.1 ±0.2

Gewinde:
Input: M34 x 0.75
Output: M34 x 0.75

Aufbau:
Anodized Aluminum Housing

Typ:
Focusing Achromat

Designwellenlänge DWL (nm):
632.8, 1064

Transmission (%):
≥99

Arbeitsabstand (mm):
92.37

Transmittierter Wellenfrontfehler, RMS:
λ/4 On central 18mm

Zerstörschwelle, laut Design: ☐
≥10 J/cm² @ 1064nm, 20Hz, 10ns (typical)

Konformität mit Standards

RoHS:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)