

PCX-Kondensorlinse, 100 mm Durchm. x 150 mm BW



Produkt #67-187 3-4 Tage

- 1 + **€107,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€107,00
Stk. 11+
€95,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
100.00 +0.0/-0.5

Effektive Brennweite EFL (mm):
150.00 @ 587.6nm

Hintere Brennweite BFL (mm):
136.16

Beschichtung:

Uncoated
Substrat: N-BK7
Oberflächenqualität: 120-80
Mittendicke CT (mm): 21.00
Randdicke ET (mm): 2.72
Radius R₁ (mm): 77.52
Freie Apertur CA (mm): 95
Blende: 1.5
Numerische Apertur NA: 0.33
Typ: Condenser Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen