

TECHSPEC® Plankonvexe Linse, 10,0 mm D. x 17,5 mm BW, VIS-EXT-beschichtet



Produkt #38-444 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1 €40,50

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€40,50
Stk. 10+
€36,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
10.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

17.50 @ 587.6nm
Hinterer Brennweite BFL (mm): 15.66
Beschichtung: VIS-EXT (350-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.5% @ 350 - 700nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 2.80 ±0.05
Randdicke ET (mm): 1.29
Radius R₁ (mm): 9.05
Freie Apertur CA (mm): 9
Blende: 1.75
Numerische Apertur NA: 0.29
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 700
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform