

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



Produkt **#35-566**

KONTAKT

☐ [Andere Beschichtungen](#)



1



€925,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€925,00

Stk. 6+

€832,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Typ:
Off-Axis Parabolic Mirror

Durchmesser (mm):
101.60 +0.00/-0.38

Effektive Brennweite EFL (mm):

101.60
Toleranz Brennweite (%): ±1
Krümmungsradius (mm): 101.60
Beschichtung: Protected Aluminum (400-2000nm)
Art der Beschichtung: Metal
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≥85% @400 - 700nm R _{avg} ≥97% @2,000 - 12,000nm
Offset-Winkel (°): 90
Parent-Brennweite PFL (mm): 50.8
Oberflächengenauigkeit, RMS: 1λ
Oberflächenrauheit (Angström): <100 RMS
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 2000
Freie Apertur (%): 90
Oberflächenqualität: 80-50
Kompatible Montageplatten: #83-977
Substrat: Aluminum 6061-T6
Y-Offset (mm): 101.6
Reflektierte Wellenfront, RMS: 2λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform