

TECHSPEC® 101,6 x 119 mm Brennweite 45° 100 Å Off-axis Parabolspiegel, Aluminium



Produkt #35-628 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen



1



€870,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€870,00

Stk. 6+

€783,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Typ:  
Off-Axis Parabolic Mirror

Durchmesser (mm):  
101.60 +0.00/-0.38

Effektive Brennweite EFL (mm):

|                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 119.03                                                                                                              |
| <b>Toleranz Brennweite (%):</b><br>±1                                                                               |
| <b>Krümmungsradius (mm):</b><br>203.20                                                                              |
| <b>Beschichtung:</b><br>Protected Aluminum (400-2000nm)                                                             |
| <b>Art der Beschichtung:</b><br>Metal                                                                               |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>avg</sub> ≥85% @400 - 700nm<br>R <sub>avg</sub> ≥97% @2,000 - 12,000nm |
| <b>Offset-Winkel (°):</b><br>45                                                                                     |
| <b>Parent-Brennweite PFL (mm):</b><br>101.6                                                                         |
| <b>Oberflächengenauigkeit, RMS:</b><br>1λ                                                                           |
| <b>Oberflächenrauheit (Angström):</b><br><100 RMS                                                                   |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>400 - 2000                                                                      |
| <b>Freie Apertur (%):</b><br>90                                                                                     |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>80-50                                                                                |
| <b>Kompatible Montageplatten:</b><br><a href="#">#83-977</a>                                                        |
| <b>Substrat:</b><br>Aluminum 6061-T6                                                                                |
| <b>Y-Offset (mm):</b><br>84.17                                                                                      |
| <b>Reflektierte Wellenfront, RMS:</b><br>2λ                                                                         |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Konform</a>               |