

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #64-107 3-4 TAGE

-

1

+

€59,00

+ WARENKORB

Stk. 1-49
€59,00
Stk. 50+
€47,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge (mm):
12.00

Filtergewinde:
M12 x 0.50

Max. Durchmesser (mm):
14.0

Max. Bildkreis (mm):

8.00
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 35
Auflösung, auf Achse: 93 lp/mm @ 20% Contrast
Auflösung, 0,7 Feld: 90 lp/mm @ 20% Contrast
Auflösung bei gesamtem Feld: 88 lp/mm @ 20% Contrast
Hinweis: IR Cut-Off Filter Included
Typ: M12 Imaging Lens
Brennweite BW (mm): 10.40
Max. Sensorgröße: 1/2"
Arbeitsabstand (mm): 400 - ∞
Mount: M12 x 0.5 (S-Mount)
Blende (f/#): f/2.8
Verzeichnung (%): -2.00 @ Full Field
IR-Sperrfilter: Yes
Wellenlängenbereich: VIS (IR-Cut Filter)

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Contains SVHC(s)
Konformitätszertifikat: Anzeigen