

TECHSPEC® 1064 nm, 45°, 12,7 mm Durchm., 6,35 mm Dicke, Nd:YAG IBS-Laserlinienspiegel



Produkt #34-843 Lagernd

1 €140,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€140,00
Stk. 6+
€123,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenqualität:
10-5

Typ:
Laser Mirror

Parallelität (Bogenminuten):
<3

Freie Apertur (%) : 85
Rückseite: Commercial Polish
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} >99.95% @ 1064nm
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Art der Beschichtung: Dielectric
Beschichtung: Laser Mirror, IBS (1064nm)
Designwellenlänge DWL (nm): 1064
Durchmesser (mm): 12.70 +0.00/-0.10
Dicke (mm): 6.35 ±0.20
Einfallswinkel (°): 45
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Zerstörschwelle, zertifiziert: ☐ 15 J/cm² @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen