

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® vega™ Nd:YAG-Strahlverweiter, 532 nm, 10X



10X, 532nm DABeam Expander, #35-116

Produkt #35-116 3-4 TAGE



1



€483,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€483,00

Stk. 10+

€426,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
0

Beschichtung:
Laser V-Coat (532nm)

Designwellenlänge DWL (nm):
532

Eingangsapertur (mm): 7.5
Ausgangsapertur (mm): 26
Aufweitung: 10X
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Länge (mm): 83.10
Gewinde: Input: Male M30 x 1 Output: Female M34 x 0.5 (not intended for use)
Transmission (%): >98.5 (nominal)
Typ: Beam Expander
Gewicht (g): 175
Gehäusedurchmesser (mm): 39.95
Transmittierte Wellenfront, P-V: <λ/10 for 2.3mm input beam (nominal, λ = DWL)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 532nm
Wellenlängenbereich (nm): 500 - 570
Art: Fixed Magnification
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm² @ 532nm, 10ns, 20Hz
Einstellbare Strahldivergenz: Rotating Optics

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen