

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



1.0X Magnification



Produkt **#58-430** ☐ Lagernd



1



€1.125,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.125,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge ohne Gewinde (mm):
114.00

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
6.4mm

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
8.8mm

Filtergewinde:

M37 x 0.75 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 40.00
Gewicht (g): 193
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 4.8mm
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.082
Toleranz Arbeitsabstand (mm): ±3
Produktnr. Halterung: #56-870 Sold Separately
Auflösung, Bildraum MTF @ f/10: >40% @ 40 lp/mm
Anzahl Elemente (Gruppen): 6 (5)
Hinweis: SilverTL™
Typische Telezentrie @ 588 nm (°): <0.045
Typische Verzeichnung @ 588 nm (%): <0.060
Typ: Telecentric Lens
Vergrößerung PMAG: 1X
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 83.00
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/6 - f/22
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Aufbau: Anodized Aluminum
Tiefenschärfe (mm): ±0.5 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): 8.8 x 6.6
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen