

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® ZnSe-Fenster, 101,6 mm D. x 6 mm Dicke, unbeschichtet



Produkt #17-609 3-4 TAGE

- 1 + €2.850,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€2.850,00

Stk. 11+

€2.565,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):
90

Freie Apertur CA (mm):
91.40

Durchmesser (mm): 101.60 +0.00/-0.10
Dicke (mm): 6.00 ±0.1
Beschichtung: Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 7.57
Dichte (g/cm³): 5.27
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 2.631
Knoop-Härte (kg/mm²): 120
Parallelität (Bogenminuten): <3
Poisson-Zahl: 0.28
Substrat: Zinc Selenide (ZnSe)
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10 @ 10.6µm
Oberflächenqualität: 60-40
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 18000

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen