

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Draconis™ Broadband Beam Expanders

Produkt #68-272 3-4 TAGE

-

1

+

€907,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€907,00

Stk. 5+

€802,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
0

Beschichtung:
Laser V-Coat (266nm, 355nm)

Designwellenlänge DWL (nm):
Broadband

Eingangsapertur (mm): 8
Ausgangsapertur (mm): 33
Aufweitung: 10X
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Länge (mm): 98.00
Gewinde: Input: Male C-Thread (1" x 32 TPI) Output: Male T2-Thread (M42 x 0.75)
Typ: Beam Expander
Gewicht (g): 149
Gehäusedurchmesser (mm): 46
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/10 @ 1mm Input Beam @ 266nm, 355nm λ/4 @ 2.8mm Input Beam @ 355nm λ/4 @ 2.2mm Input Beam @ 266nm
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 265 - 267nm R _{abs} <0.25% @ 354 - 356nm R _{avg} <0.5% @ 260 - 365nm
Wellenlängenbereich (nm): 260 - 365
Art: Fixed Magnification
Einstellbare Strahldivergenz: Non-Rotating Optics

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen