

Asphärische Kondensorlinse, 10,5 mm Durchm. x 9,45 mm BW, MgF₂-beschichtet



Produkt #15-530 3-4TAGE

Andere Beschichtungen

- 1 + **€54,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€54,00
Stk. 11+
€48,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
10.50 +0.00/-0.15

Effektive Brennweite EFL (mm):
9.45

Numerische Apertur NA:
0.56

Hintere Brennweite BFL (mm): 8.10
Substrat: N-F2
Toleranz Brennweite (%) : ±7
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤ 1.75% @ 400 - 700nm
Zentrierung (Bogenminuten): ≤30
Oberflächenqualität: 80-50 (typical)
Freie Apertur CA (mm): 9.8
Randdicke ET (mm): 1.1
Mittendicke CT (mm): 3.80 ±0.2
Blende: 0.9
Fase: Protective bevel as needed
Asphärendurchmesser (mm): 10.5
Radius R₂ (mm): Plano
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Condenser Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform