

ZEISS A-Plan Objektiv, 10X

Mehr Produkte von [ZEISS](#)



ZEISS A-Plan Objectives



Produkt #13-816 3-4 TAGE



1



€239,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€239,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Kompatible Deckglasdicke (mm):
0.17

Bildfeld (mm):
2.3

Brennweite BW (mm):
16.50

Modellnummer: 421040-9900-000
Länge ohne Gewinde (mm): 40.40
Vergrößerung: 10X
Max. Durchmesser (mm): 30
Numerische Apertur NA: 0.25
Gewinde: M27 x0.75
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm): Focal Length: 164.50mm
Typ: Microscope Objective
Typische Anwendungen: Fluorescence, BrightField, Polarization-Optical DIC
Auflösung (µm): 1.1
Schärfentiefe (µm): 4.40
Betriebstemperatur (°C): +10 to +40
Feuchtigkeit bei Einsatz: 75% at 35°C
Arbeitsabstand (mm): 4.5
Gewicht (g): 152
Wellenlängenbereich (nm): 480 - 650
Art: Infinity Corrected
Hersteller: ZEISS
Feldzahl: 23
Parfokallänge (mm): 45.06
Immersionsflüssigkeit: N/A

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen