

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Ultra Narrow Bandpass Filters



Produkt **#36-642** KONTAKT



1



€2.350,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€2.350,00

Stk. 10+

€2.135,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.30 ±0.1

Einfallswinkel (°):

0
Optische Dichte OD: 7.00
Freie Apertur CA (mm): 21.30
Zentralwellenlänge ZWL (nm): 1,064.00
Halbwertsbreite FWHM (nm): 1.20
Substrat: 
Min. Transmission (%): >90
Beschichtung: Hard Coated
Transmission (%): T _{abs} >90% @ 1064nm
Typ: Bandpass Filter
Blockungsbereich (nm): 300 - 1037, 1092 - 1100
Aufbau: Mounted in Black Anodized Ring
Fassungsdicke (mm): 5.0
Hinweis: Filter Design: Multi-Cavity
Substratdicke (mm): 2.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform