

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #35-800

3-4 TAGE

- 1 +

 €50,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€50,00

Stk. 6+

€40,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
VIS-NIR (400-1000nm)

Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±30

Fase:
Protective bevel as needed

Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 7.1
Designwellenlänge DWL (nm): 632.8
Durchmesser (mm): 12.50 +0.00/-0.10
Randdicke ET (mm): 1.5
Bildorientierung: Beam Deviation
Dioptrie: 17.63
Ray Deviation @ 633nm (°): 10.00
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Oberflächenqualität: 20-10
Dicke (mm): 1.50
Typ: Wedge Prism
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1000
Keilwinkel: 18° 8'
Hinweis: Specifcy this is S1 & S2 power and irregularity, not the overall power of the wedge
Power (fringes) @ 632.8nm: 0.50
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.20

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform