

TECHSPEC® Telezentrisches VariMagTL® Objektiv, 1X - 3X



1.0X - 3.0X VariMagTL® Telecentric Lens, #88-387

Produkt #88-387 3-4 TAGE

- 1 + €2.020,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.020,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Filtergewinde:
M30.5 x 0.50 (Female)

Max. Durchmesser (mm):
48.0

Auflösung:
75 lp/mm @ >20%

Gewicht (g):
296

Hinweis:

Includes adapter to switch from 1.0X - 2.0X to 2.0X - 3.0X
Typische Telezentrie @ 588 nm (°): <0.1
Typische Verzeichnung @ 588 nm (%): <0.1
Typ: Telecentric Lens
Vergrößerung PMAQ: 1.0X - 3.0X
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 50.3 - 71.6
Mount: C-Mount
Art: Telecentric, Variable Magnification
Blende (f/#): f/6 - Closed
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): 8.8 x 6.6 - 2.9 x 2.2
Maximale Länge (mm): 154
Minimale Länge (mm): 90
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen