

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: 

European Union▼

SUBMIT



DPSS Pointing Lasers

Produkt #19-469 

3-4 TAGE



1



€1.260,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€1.260,00

Stk. 10+

€1.134,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Betriebstemperatur (°C):  
23 to 27

Betriebsspannung (V):  
3

Ausgangsleistung (mW):  
10

|                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mode:</b><br>TEM <sub>00</sub>                                                                                                                                                                                          |
| <b>Wellenlänge (nm):</b><br>473.00 ±1                                                                                                                                                                                      |
| <b>Wellenlängentoleranz (nm):</b><br>±1                                                                                                                                                                                    |
| <b>Stromversorgung:</b><br>Power Supply Required and Sold Separately.<br>USA: <a href="#">#19-475</a><br>Europe: <a href="#">#19-475</a><br>Japan: Not Available<br>Korea: Not Available<br>China: <a href="#">#19-475</a> |
| <b>Modulationsfrequenz (kHz):</b><br>Not Modulated                                                                                                                                                                         |
| <b>Hinweis:</b><br>Compatible TEC Controller <a href="#">(#19-476)</a> sold separately                                                                                                                                     |
| <b>Strahldurchmesser (mm):</b><br>1.5 Typical                                                                                                                                                                              |
| <b>Strahldivergenz (mrad):</b><br><1.5 Typical                                                                                                                                                                             |
| <b>CDRH-Laserklasse:</b><br>IIIb                                                                                                                                                                                           |
| <b>Farbe:</b><br>Blue                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Länge (mm):</b><br>100.00                                                                                                                                                                                               |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 233:</b><br><a href="#">Konform</a>               |