

TECHSPEC® Draconis® breitbandiger Strahlaufweiter, NIR, 10X



TECHSPEC® Draconis™ Broadband Beam Expanders

Produkt #59-136 3-4 TAGE



1



€907,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€907,00

Stk. 5+

€802,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
0

Beschichtung:
BBAR (750-1100nm)

Designwellenlänge DWL (nm):
Broadband

Eingangsapertur (mm): 8
Ausgangsapertur (mm): 33
Aufweitung: 10X
Fokusbereich: 1.5m - ∞
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Länge (mm): 98.00
Gewinde: Input: Male C-Thread (1" x 32 TPI) Output: Male T2-Thread (M42 x 0.75)
Typ: Beam Expander
Gewicht (g): 149
Gehäusedurchmesser (mm): 46
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/10 @ 1mm Input Beam, λ/4 @ 3mm Input Beam
Reflexion bei Zentralwellenlänge ZWL (%): Absolute <0.5
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.5% @ 780 - 950nm R _{avg} <1.0% @ 750 - 1100nm
Wellenlängenbereich (nm): 750 - 1100
Art: Fixed Magnification
Einstellbare Strahldivergenz: Non-Rotating Optics

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen