

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #14-599

3-4TAGE

-

 1

+

€186,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€186,00

Stk. 6+

€149,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Strahlabweichung (Bogenminute):
±3

Fase:
Protective bevel as needed

Beschichtung:
λ/4 MgF₂ @ 900nm on Faces
Multilayer Dielectric on Hypotenuse

Aufbau: Cube
Größe (mm): 10.0 x 10.0 x 10.0 ±0.10
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): 50/50
Toleranz Reflexion/Transmission (%): ±5
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenebenheit (P-V): λ/4
Oberflächenqualität: 40-20
Typ: Standard Beamsplitter
Wellenlängenbereich (nm): 700 - 1100
Power (fringes) @ 632.8nm: 1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.25

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 223: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen