

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Red and IR Alignment Laser Diode

Produkt #37-040 3-4 TAGE



1



€161,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€161,00

Stk. 10+

€142,20

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich



Betriebstemperatur (°C):
-10 to 50

Betriebsspannung (V):
5

Ausgangsleistung (mW): 10
Wellenlänge (nm): 850.00
Wellenlängentoleranz (nm): ±5
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #83-855 Europe: #83-855 Japan: #13-640 Korea: #33-770 China: #83-855
Modulationsfrequenz (kHz): 0 - 10
Strahldurchmesser (mm): 3 x 1 Typical
Strahldivergenz (mrad): Major Axis: 0.5 Minor Axis: 0.2
CDRH-Laserklasse: IIIb
Farbe: Infrared
Länge (mm): 36.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform