

UV/VIS-Refokussiereinheit, 22,2 mm Apertur, 76 mm Brennweite



Fiber Refocusing Assembly

Produkt #17-575 3-4 TAGE



1



€615,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€615,00

Stk. 11+

€544,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
28.58

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Typ:
Refocusing Assembly

Wellenlängenbereich (nm): 190 - 1250
Aperturgröße: 22.2
Brennweite BW (mm): 76.00
Material Gehäuse: Anodized Aluminum
Länge (mm): 25.40
Hinweis: Compatible with #17-567 & #17-569 Fiber Collimators
Betriebstemperatur (°C): -40 to 100

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
