


TECHSPEC® $\lambda/10$ -Breitbandspiegel, 320-450 nm, 10 mm Durchmesser



TECHSPEC Broadband Dielectric $\lambda/10$ Mirrors



Produkt #37-559 3-4 Tage

1 **€101,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€101,00
Stk. 6+
€81,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
Dielectric Mirror (320-450nm)

Beschichtungsspezifikation:

R_{avg} >98% @ 340 - 488nm (0°, All Polarizations)
R_{avg} >98% @ 320 - 450nm (45°, All Polarizations)
R_{avg} >99% @ 320 - 450nm (45°, S-Polarization)

Wellenlängenbereich (nm):
320 - 450

Durchmesser (mm):
10.00 +0.00/-0.20

Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10

Substrat: 
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Rückseite:
Commercial Polish

Oberflächenqualität:
20-10

Art der Beschichtung:
Dielectric

Einfallswinkel (°):
0-45

Freie Apertur (%):
90

Kanten:
Ground, 0.5mm max bevel

Parallelität (Bogenminuten):
<0.5

Dicke (mm):
2.00 ±0.20

Typ:
Flat Mirror

Zerstörschwelle, laut Design: 
0.5 J/cm² @ 355nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Reach 209:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)