

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #67-418

3-4 TAGE

- 1 +

 €110,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€110,00

Stk. 6+

€88,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
10.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):
15.00

Toleranz Brennweite (%):
±2

Hintere Brennweite BFL (mm): 11.21
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Mittendicke CT (mm): 10.00
Mitten- dicke A (mm): 8.00
Mitten- dicke B (mm): 1.00
Radius R₁ (mm): 11.33
Radius R₂ (mm): 6.17
Radius R₃ (mm): -6.17
Radius R₄ (mm): -11.33
Randdicke ET (mm): 7.67
Substrat: ☐ N-F2 / N-BK7 / N-F2
Oberflächenqualität: 40-20
Blende: 1.5
Numerische Apertur NA: 0.33
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Achromatic Triplet Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen