



SCHOTT ZERODUR® $\lambda/10$ -Spiegel, 10 mm Durchm., Protected-Gold-Beschichtung



Produkt **#39-860** KONTAKT

- 1 + **€109,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€109,00

Stk. 6+
€87,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
10.00 +0.00/-0.20

Oberflächenebenheit (P-V):
 $\lambda/10$ (measured before coating)

Substrat: ☐

ZERODUR®	
Rückseite:	Commercial Polish
Oberflächenqualität:	20-10
Beschichtungsspezifikation:	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm
Beschichtung:	Protected Gold (700-10000nm)
Art der Beschichtung:	Metal
Fase:	Protective bevel as needed
Freie Apertur (%)	90
Kanten:	Ground
Parallelität (Bogensekunden):	30
Dicke (mm):	2.00 ±0.20
Typ:	Flat Mirror
Wellenlängenbereich (nm):	700 - 10000
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10 ⁻⁶ /°C):	0.1
Zerstörschwelle, Referenz: ☐	0.8 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015:	Konform
Konformitätszertifikat:	Anzeigen
Reach 235:	Konform