

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #38-782 3-4 TAGE

-

1

+

€17,75

+ WARENKORB
Stk. 1-10
€17,75
Stk. 11+
€15,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm): 10.00 ±0.25
Beschichtung: Uncoated
Kanten: Ground Edges
Körnung: ☐

600
Substrat: □ Float Glass
Dicke (mm): 1.60
Typ: Ground Glass Diffuser
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2000
Hinweis: Sandblasted on first surface

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform
