

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #13-437 □ Lagernd



1



€227,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€227,00

Stk. 6+

€177,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Strahlabweichung (Bogenminute):

≤2

Fase:

Protective bevel as needed

Freie Apertur (%):

>90

Beschichtung: NIR
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.5% @ 720 - 1080nm
Aufbau: Cube
Größe (mm): 10.0 x 10.0 x 10.0 ±0.1
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): 70/30
Substrat:  N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Typ: Non-Polarizing Beamsplitter
Wellenlängenbereich (nm): 720 - 1080
[Ts-Tp]: <6%
Absolute Transmission (%) : 27 ±10
Durchschnittliche Transmission (%) : 27 ±5
Power (fringes) @ 632.8nm: 1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.25

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen