

TECHSPEC® Robustes M12-Objektiv der blauen Serie, 10 mm BW, f/5,6



10mm FL Rugged Blue Series M12 Lens



Produkt #36-370 3-4TAGE

- 1 +

€100,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€100,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge (mm):
17.00

Max. Durchmesser (mm):
14

Außendurchmesser (mm):
14

Gewicht (g):

5
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 71.8mm - 27.1°
Max. Bildkreis (mm): 6.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0056
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 71.8mm - 27.1°
Anzahl Elemente (Gruppen): 5(4)
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Typ: M12 Imaging Lens
Brennweite BW (mm): 10.00
Vergrößerung PMAG: 0.067X
Max. Sensorgröße: 1/3"
Arbeitsabstand (mm): 150 - ∞
Mount: M12 x 0.5 (S-Mbunt)
Blende (f/#): f/5.6
Verzeichnung (%): -0.25 @ Full Field
Hintere Brennweite BFL (mm): 6.6 - 6.3
Beschichtungsspezifikation: λ/4 MgF ₂ @ 550nm
Position Eintrittspupille (mm): 8.45
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 53.8mm - 20.5°
Hauptebene Objektseite (mm): 8.24
Hauptebene Bildseite (mm): -3.29
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 71.8mm - 27.1° Vertical: 53.8mm - 20.5° Diagonal: 89.9mm - 33.6°
IR-Sperrfilter: No
Position Austrittspupille (mm): -3.08
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen