

## UV/VIS-Refokussiereinheit, 22,2 mm Apertur, 51 mm Brennweite



Fiber Refocusing Assembly

Produkt #17-574 3-4 TAGE

⊖ 1 ⊕ **€615,00**

[+ WARENKORB](#)

Stk. 1-10

€615,00

Stk. 11+

€544,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Durchmesser (mm):**  
28.58

**Substrat:**   
[Fused Silica](#) (Coming 7980)

**Typ:**  
Refocusing Assembly

**Wellenlängenbereich (nm):**  
190 - 1250

**Aperturgröße:**  
22.2

**Brennweite BW (mm):**  
51.00

**Material Gehäuse:**  
Anodized Aluminum

**Länge (mm):**  
25.40

**Hinweis:**  
Compatible with [#17-567](#) & [#17-569](#) Fiber  
Collimators

**Betriebstemperatur (°C):**  
-40 to 100

## Konformität mit Standards

**RoHS:**  
[Konform](#)

**Konformitätszertifikat:**  
[Anzeigen](#)

---