

Violette Laserdiode für Justagearbeiten, 10 mW, 405 nm



Violet Alignment Laser Diode

Produkt #37-025 3-4 TAGE



1



€385,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€385,00

Stk. 10+

€347,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich



Betriebstemperatur (°C):
15 to 30

Betriebsspannung (V):
5

Ausgangsleistung (mW): 10
Wellenlänge (nm): 405.00
Wellenlängentoleranz (nm): ±5
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #83-855 Europe: #83-855 Japan: #13-640 Korea: #33-770 China: #83-855
Modulationsfrequenz (kHz): 0 - 10
Strahldurchmesser (mm): 3.5 Typical
Strahldivergenz (mrad): <0.5
CDRH-Laserklasse: IIIb
Farbe: Violet
Länge (mm): 36.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform