

Kompaktes Objektiv mit Festbrennweite, 35 mm Brennweite, 1,1" Sensorformat



Compact Fixed Focal Length Lenses for 1.1" Sensors

Produkt #14-114 3-4 TAGE

Vergleichsprodukte



1



€1.040,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.040,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Variable

Länge (mm):
45.20

Filtergewinde:
M34 x0.50

Max. Durchmesser (mm):
39.5

Gewicht (g): 103.0
Max. Bildkreis (mm): 17.60
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 22.9°
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor: 22.9°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 35.00
Max. Sensorgröße: 1.1"
Arbeitsabstand (mm): 300 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/2.8 - f/16
Verzeichnung (%): -0.1
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Contains SVHC(s)
Konformitätszertifikat: Anzeigen