


Corning Polarcor™ Glaspolarisationsfilter, 11 x 11 mm, 633 nm



Corning Polarcor™ Glass Polarizers

Produkt #13-611 3-4 TAGE

1 **€780,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€780,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
0 ±5

Beschichtung:
BBAR (630-700nm)

Designwellenlänge DWL (nm):
633

Auslöschungsverhältnis:
>10,000:1

Substrat: ☐ Borosilicate Glass Containing Elongated Silver Crystals
Länge (mm): 11.00
Min. Transmission (%): >83.9
Größe (mm): 11.0 x 11.0
Oberflächenqualität: 40-20
Dicke (mm): 0.50 ±0.05
Toleranz Größe (mm): ±0.1
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.4% @ 630 - 700nm
Wellenlängenbereich (nm): 630 - 700
Breite (mm): 11.00
Einfügungsverlust (dB): <0.76
Brechungsindex n_d: 1.521
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 6.5
Knoop-Härte (kg/mm²): 480
Elastizitätsmodul (GPa): 58.605
Poisson-Zahl: 0.21
Abbe-Zahl (v_d): 57.6
Dichte (g/cm³): 2.412

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen