

TECHSPEC® Gefasste PCX-Linse mit MgF₂-Beschichtung, 11,2 mm freie Apertur, 20 mm BW



Mounted MgF₂ Coated Plano-Convex (PCX) Lenses



Produkt #12-916 AUSVERKAUFT 3-4 TAGE

- 1 +

€42,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€42,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Effektive Brennweite EFL (mm):
20.00

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

Blende:
1.67

Numerische Apertur NA: 0.30
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Typ: Plano-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Hintere Brennweite BFL ab Gehäuse (mm): 17.69
Fase: Protective bevel as needed
Freie Apertur CA (mm): 11.2
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @ 400 - 700nm
Randdicke ET (mm): 1.58
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Radius R₁ (mm): 10.34
Oberflächenqualität: 40-20
Linse inklusive: #49-887
Verwendete Fassung: #54-615
Fassungsdurchmesser (mm): 30.0
Tubuslänge (mm): 5.6
Gesamtlänge (mm): 9.6
Gewindeart: C-Mount
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen