

TECHSPEC® PCX-Linse, 12,0 mm Durchmesser x 72,0 mm BW, AR-Beschichtung 532 nm



633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses



Produkt #69-392 Lagernd

Andere Beschichtungen

1

€47,50

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€47,50

Stk. 10+

€42,75

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm): 72.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 70.42
Beschichtung: Laser V-Coat (532nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 532nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 2.40 ±0.05
Randdicke ET (mm): 1.91
Radius R₁ (mm): 37.21
Freie Apertur CA (mm): 11
Blende: 6.00
Numerische Apertur NA: 0.08
Designwellenlänge DWL (nm): 532
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform