

# IR-Bandpassfilter, 12,4 µm ZWL, 25 mm Durchmesser, 0,25 µm FWHM



Produkt #17-253 3-4TAGE

- 1 +

€816,00

+ WARENKORB

|                                 |
|---------------------------------|
| Stk. 1-9                        |
| €816,00                         |
| Stk. 10+                        |
| €775,20                         |
| Mengenrabatte                   |
| <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

## Downloadbereich

Durchmesser (mm):  
25.00 +0.00/-0.20

Einfallswinkel (°):  
0

Optische Dichte OD:  
≥3.0

Freie Apertur CA (mm):

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| 20.0                                                        |
| <b>Zentralwellenlänge ZWL (nm):</b><br>12,400.00 ±124       |
| <b>Halbwertsbreite FWHM (nm):</b><br>500.00 ±50             |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br>Germanium (Ge) |
| <b>Beschichtung:</b><br>Traditional Coated                  |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>80-50                        |
| <b>Dicke (mm):</b><br>1.00 ±0.2                             |
| <b>Transmission (%):</b><br>≥65 (at peak)                   |
| <b>Typ:</b><br>Bandpass Filter                              |
| <b>Typische Anwendungen:</b><br>Atmospheric/Solar Imaging   |
| <b>Blockungsbereich (nm):</b><br>200 - 16000                |
| <b>Zentralwellenlänge ZWL (µm):</b><br>12.40 ±0.124         |
| <b>Halbwertsbreite FWHM (µm):</b><br>0.25 ±0.05             |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |