

M12-Objektiv, 12 mm Brennweite, hohe Auflösung, f/2



Produkt **#89-752** Lagernd

Vergleichsprodukte



1



€74,00

+ WARENKORB

Stk. 1-49

€74,00

Stk. 50+

€57,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge (mm):
14.30

Max. Durchmesser (mm):
15.0

Max. Bildkreis (mm):
6.60

Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 27
Auflösung, auf Achse: 100 lp/mm @ 75.0% Contrast
Auflösung, 0,7 Feld: 100 lp/mm @ 73.0% Contrast
Auflösung bei gesamtem Feld: 100 lp/mm @ 65.7% Contrast
Hinweis: High Resolution
TV Distortion (%): -2.4
Typ: M12 Imaging Lens
Brennweite BW (mm): 12.00
Max. Sensorgröße: 1/2.7"
Arbeitsabstand (mm): 400 - ∞
Mount: M12 x 0.5 (S-Mbunt)
Blende (f/#): f/2
IR-Sperrfilter: No
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Contains SVHC(s)
Konformitätszertifikat: Anzeigen