


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT

unbeschichtet



Produkt #17-314

AUSVERKAUF

3-4 TAGE



1



€325,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€325,00

Stk. 6+

€260,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Größe (mm):
12.50 x 12.50

Effektive Brennweite EFL (mm):
37.50 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA: 0.17
Hintere Brennweite BFL (mm): 31.09
Substrat: ☐ N-BK7
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 0.4λ
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 11.50 x11.50
Randdicke ET (mm): 8.70
Mittendicke CT (mm): 9.72 ±0.10
Blende: 3.00
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200
Konjugierter Abstand: Infinite
Dioptrie: 26.67

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen