

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #18-930 3-4 TAGE

- 1 +

€69,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€69,50

Stk. 6+

€55,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Oberflächenebenheit (P-V):
4 - 6λ

Substrat: ☐
Float Glass

Oberflächenqualität:
60-40

Größe (mm):

125.00 x 125.00 +0.00/-0.25
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≥95% @450 - 650nm @45°
Beschichtung: Enhanced Aluminum (450-650nm)
Art der Beschichtung: Metal
Freie Apertur CA (mm): 112.50 x 112.50
Kanten: Seamed, 0.5mm Maximum Edge Chip
Dicke (mm): 3.00 (nominal)
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 650
Länge (mm): 125.00
Breite (mm): 125.00
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 0.2 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform