

Strahlteilerplatte, AR-beschichtet, 12,5 x 12,5 mm, 30R/70T



Produkt #13-397 3-4TAGE

- 1 + **€47,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€47,00
Stk. 10+
€33,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtungsspezifikation:
Surface 1: Dielectric, ±5% R/T @ 550nm
Surface 2: AR N/10 MgF2 @ 550nm

Aufbau:
Plate

Toleranz Größe (mm):
±0.38

Größe (mm): 12.50 x 12.50
Kanten: Cut
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): 30/70
Substrat: ☐ Float Glass
Oberflächenebenheit (P-V): 4 - 6λ
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 1.00
Typ: AR Coated Beamsplitter
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform