


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #12-472 3-4 TAGE

- 1 + €50,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€50,00

Stk. 11+

€42,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Beschichtung:**  
Uncoated

**Auslöschungsverhältnis:**  
400:1 (Average @ 800 - 2200nm)

**Substrat:** ☐  
Polymer Film on TAC

**Länge (mm):**

|                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.50                                                                                                                        |
| <b>Betriebstemperatur (°C):</b><br>Heat Resistance 85°C Dry<br>Cold Resistance -55°C                                         |
| <b>Größe (mm):</b><br>12.5 x 12.5                                                                                            |
| <b>Dicke (mm):</b><br>0.50                                                                                                   |
| <b>Toleranz Dicke (mm):</b><br>±0.1                                                                                          |
| <b>Transmission (%):</b><br>Single: 29 (400 - 760 nm), 39 (761 - 2200nm)<br>Crossed: 0.02 (400 - 760nm), 0.11 (761 - 2200nm) |
| <b>Typ:</b><br>Linear Polarizer                                                                                              |
| <b>Toleranz Größe (mm):</b><br>±0.25                                                                                         |
| <b>Aufbau:</b><br>Polarizing Film                                                                                            |
| <b>Hinweis:</b><br>Protective Film on Both Sides                                                                             |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>400 - 2200                                                                               |
| <b>Polarisationseffizienz (%):</b><br>99.83 @ 400 - 760nm<br>99.63 @ 761 - 2200nm                                            |
| <b>Breite (mm):</b><br>12.50                                                                                                 |
| <b>Transmission, einzeln (%):</b><br>29 @ 400 - 760nm<br>39 @ 761 - 2200nm                                                   |
| <b>Transmission, gekreuzt (%):</b><br>0.02 @ 400 - 760nm<br>0.11 @ 761 - 2200nm                                              |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Reach 224:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |