

TECHSPEC® Elliptische Strahlteilerplatte, 12,5 x 17,68 x 3 mm, NIR



Elliptical Plate Beamsplitters

Produkt #47-167 AUSVERKAUF 3-4 TAGE



1



€34,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€34,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Freie Apertur (%):
>85

Beschichtung:
NIR

Beschichtungsspezifikation:
Surface 1: 50R/50T (R_{abs} ±5% @ 900nm, R_{avg} ±10%
@ 700 - 1100nm)
Surface 2: R_{avg} ≤1.0%, R_{avg} ≤2.0% @ 700 - 1100nm

Aufbau:

Plate
Kanten: Cut with 0.25mm Maximum Edge Chip
Hauptachse (mm): 18.68 +0.0/-0.40 (physical length)
Nebenachse (mm): 12.50 +0.0/-0.10
Parallelität (Bogenminuten): <1
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): 50/50
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenebenheit (P-V): <2λ (per inch)
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 3.00
Toleranz Dicke (mm): ±0.25
Typ: Standard Beamsplitter
Wellenlängenbereich (nm): 700 - 1100

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen