


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #17-311 3-4TAGE

- 1 +

€325,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€325,00

Stk. 6+

€260,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Größe (mm):
12.50 x 25.00

Effektive Brennweite EFL (mm):
50.00 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA:
0.25

Hintere Brennweite BFL (mm): 45.23
Substrat:  N-BK7
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 0.4λ
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 10.50 x23.00
Randdicke ET (mm): 4.14
Mittendicke CT (mm): 7.24 ±0.10
Blende: 2.00
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200
Konjugierter Abstand: Infinite
Dioptrie: 20.00

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen