

TECHSPEC®

Rechtwinkliges Prisma aus hochpräzisem UV-Quarzglas, 12,5 mm, Aluminium & UV-VIS



Produkt #39-842 3-4 TAGE

- 1 +

€296,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€296,00

Stk. 6+

€266,40

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±15

Beschichtung:
UV-VIS & Aluminized

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Coming 7980)

Oberflächenqualität: 20-10
Typ: Right Angle Prism
Toleranz Größe (mm): +0.00/-0.10
Fase: Protective bevel as needed
Freie Apertur (%): 90
Länge Hypotenuse (mm): 17.70
Länge Katheten (mm): 12.50
Pyramidaltoleranz (Bogenminuten): ±1
Bildorientierung: Left-Handed
Beschichtungsspezifikation: Legs: R _{abs} ≤1.0% @ 350 - 450nm, R _{avg} ≤1.5% @ 250 - 700nm Hypotenuse: R _{avg} >85% @ 400 - 700nm, R _{avg} >90% @ 400 - 2000nm w/Black Overpaint
Wellenlängenbereich (nm): 250 - 700
Oberflächenebenheit (P-V): λ/20
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ Hypotenuse: 0.3 J/cm ² @ 532 & 1064nm, 10ns Legs: 3 J/cm ² @ 355nm, 10ns; 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform