

TECHSPEC® 12,5/12,7 mm Durchmesser, kinematische Optikhalterung, 3 Verstellschrauben



12.5/12.7mm Diameter Kinematic Mount, 3-Screws, #58-853

Produkt #58-853 3-4 TAGE

- 1 + **€96,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€96,00

Stk. 5+

€86,40

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Typ:
Adjustable - Tip-Tilt

Optiktyp:
Circular

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
12.5 - 12.7

Anzahl an Verstellschrauben: 3
Freie Apertur CA (mm): 10.9
Verstellweg (mm): Z-Axis: 8
Aufbau: Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Winkeltoleranz (°): 0.4 per 0.25mm turn
Feiner Neigewinkel (°): ±5
Feiner Kippwinkel (°): ±5
Empfindlichkeit basierend auf 1° Umdrehung (Bogensekunden): 4
Thermische Stabilität (µrad): <5
Gewindesteigung der Einstellschraube (mm) : 0.25
Kompatible Stangen: M4 x0.7, 8-32
Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm): 1.8
Punktstabilität (µrad): 1.3

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen