

Fenster aus SCHOTT D263® T eco, 12,5 mm Durchmesser, 0,4 mm Dicke

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt #18-298 3-4TAGE

- 1 + **€23,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€23,00
Stk. 6+
€18,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):
90

Freie Apertur CA (mm):
11.25

Durchmesser (mm): 12.50 ±0.25
Dicke (mm): 0.40 ±0.05
Beschichtung: Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 7.2 (+20 to +300°C)
Dichte (g/cm³): 2.51
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 1.523
Poisson-Zahl: 0.21
Substrat: D263® Teco
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 557
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2000
Elastizitätsmodul (GPa): 72.9

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform