

TECHSPEC® NIR-Asphäre, 12,5 mm Durchm., 0,25 NA, unbeschichtet



TECHSPEC® Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses

Produkt #13-498 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1 €190,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€190,00

Stk. 6+

€152,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.50 +0.00/-0.10

Effektive Brennweite EFL (mm):
25.00 @ 780nm

Numerische Apertur NA:

0.25
Hinterer Brennweite BFL (mm): 22.35
Substrat: ☐ N-BK7
Designwellenlänge Asphäre (nm): 780
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 1.2λ
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 11.25
Randdicke ET (mm): 2.43
Mittendicke CT (mm): 4.00 ±0.10
Blende: 2.00
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200
Konjugierter Abstand: Infinite
Dioptrie: 40.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 223: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen