

TECHSPEC® Präzise Asphäre, 12,5 mm Durchm., 0,50 numerische Apertur, unbeschichtet



TECHSPEC® Precision Aspheric Lenses

Produkt #37-417 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen



1



€225,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€225,00

Stk. 6+

€180,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.50 +0.00/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):
12.50 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA:
0.50

Hintere Brennweite BFL (mm): 8.34
Substrat:  N-SF6
Designwellenlänge Asphäre (nm): 587.6
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 0.4λ
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 11.25
Randdicke ET (mm): 5.50
Mittendicke CT (mm): 7.50 ±0.10
Blende: 1.00
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 390 - 2500
Konjugierter Abstand: Infinite
Dioptrie: 80.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform